

KWN-M12/-50 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ² |
| Číslo objednávky | 1496300000 |
| Typ | KWN-M12/-50 45 |
| GTIN (EAN) | 4050118306040 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 37.64 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze Euro řada, 45°

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, max. | 50 mm ² | Průřez vodiče, min. | 50 mm ² |
| Průřez vodiče | 50 mm ² | Izolace | není k dispozici |
| Otvor | M 12 | Identifikační barva | Žádné |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 10 mm | Vnější průměr hřídele (d3) | 14 mm |
| Délka hřídele (a) | 18 mm | Vnitřní průměr objímky (d2) | 13 mm |
| Šířka příruby (b) | 23 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

Nákresy



KWN-M12/-50 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací nástroj pro tubulární (EN 13600) a kompresní kabelová oka (DIN 46235)



Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PZ RK 6/70 | Verze |
| Číslo | 1500440000 | 6mm ² , 70mm ² , Šestihránné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | PZ RK 10/120 | Verze |
| Číslo | 1500450000 | 10mm ² , 120mm ² , Šestihránné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Množství | 1 ST | |

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | EPG 45 | Verze |
| Číslo | 1500830000 | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| Množství | 1 ST | |

KWN-M12/-50 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | ES EPG 45 WM 25/50 | Verze |
| Číslo | 1500880000 | 50mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Množství | 1 ST | |

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES EPG 45 HEX 25/50 | Verze |
| Číslo | 1500970000 | 50mm ² , Šestihránné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Množství | 1 ST | |

KWN-M12/-50 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453810000 | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , |
| objednávky | | 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| Množství | 1 ST | |

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 50 | Verze |
| Číslo | 2469580000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118483864 | |
| Množství | 1 ST | |

KWN-M12/-50 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ES EPG/HPG 60 HEX 50 | Verze |
| Číslo | 2505200000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Šestihhranné |
| objednávky | | krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118519600 | |
| Množství | 1 ST | |

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HPG 60 | Verze |
| Číslo | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Šestihhranné krimpování, WM krimpování, |
| objednávky | | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Množství | 1 ST | |

KWN-M12/-50 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 50 | Verze |
| Číslo | 1502500000 | 50mm ² , WM krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310658 | |
| Množství | 1 ST | |

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
 - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
 - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
 - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ES APG 80 HEX 50 | Verze |
| Číslo | 1502670000 | 50mm ² , Šestihřanné krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118310559 | |
| Množství | 1 ST | |