

## KWPN-M12/-300 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, 300 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">1496770000</a>
Typ	KWPN-M12/-300 90
GTIN (EAN)	4050118306415
Množství	10 items

## KWPN-M12/-300 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	258.1 g
----------------	---------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, 90°
-------	---------------------

### Konektory

Průřez vodiče	300 mm <sup>2</sup>	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 12	Identifikační barva	Žádné
Vnitřní průměr hřídele (d1)	24.5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	32 mm
Délka hřídele (a)	50 mm	Délka připojení (l)	32 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	13 mm	Šířka příruby (b)	48.5 mm
Identifikační číslo Cu	32 K		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001050	ETIM 9.0	EC001050
ETIM 10.0	EC001050	ECLASS 14.0	27-40-02-03
ECLASS 15.0	27-40-02-03		



## KWPN-M12/-300 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 WM 300	Verze
Číslo	<a href="#">1502590000</a>	300mm <sup>2</sup> , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310511	
Množství	1 ST	

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 HEX 300	Verze
Číslo	<a href="#">1502750000</a>	300mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310962	
Množství	1 ST	