

**KWN-M12/-300 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Verze                     | kabelové oko, konec svorky, 300 mm <sup>2</sup> , 300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky          | <a href="#">1497300000</a>  |
| Typ                       | KWN-M12/-300 90   |
| GTIN (EAN)                | 4050118306781   |
| Množství                  | 20 items  |
| Stav objednávky           | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.   |
| Poslední datum objednávky | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |
|----------------|----------|
| Čistá hmotnost | 197.45 g |
|----------------|----------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Technické údaje

|       |               |
|-------|---------------|
| Verze | Euro řada 90° |
|-------|---------------|

### Konektory

|                             |                     |                            |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max.         | 300 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.        | 300 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče               | 300 mm <sup>2</sup> | Izolace                    | není k dispozici    |
| Otvor                       | M 12                | Identifikační barva        | Žádné               |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 24 mm               | Vnější průměr hřídele (d3) | 30 mm               |
| Délka hřídele (a)           | 41 mm               | Délka připojení (l)        | 31 mm               |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 13 mm               | Šířka příruby (b)          | 43 mm               |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**Nákresy**



## KWN-M12/-300 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | ES APG 80 WM 300           | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">1502590000</a> | 300mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118310511              |                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                    |

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ES APG 80 HEX 300          | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1502750000</a> | 300mm <sup>2</sup> , Šestihřanné krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118310962              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |