



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 43 x 70 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1500200000
Typ	CC-M 43/70 AL
GTIN (EAN)	4050118308938
Množství	80 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0197 inch
Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1.6929 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	3.49 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Ize zapojit	
Šířka	70 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Barevný	Stříbrná	
Základní materiál	Pochromovaný hliník (AL), Anodizovaný hliník	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard
Velikost pole na označení	41.3 x 68.3 mm	
Doporučená odvětví kompatibilní tiskárna	Energie, Proces	
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

Příklad použití



Příslušenství

Doplňkové produkty



Všeobecné objednací údaje

Typ	DKB CC 43/70	Verze	
Číslo	1500340000		MetalliCard, Adhezivní proužek, 43 x 70 mm, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118309041		
Množství	100 ST		
Typ	INLAY CC-M 43/70	Verze	
Číslo	1500300000		
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118309027		
Množství	1 ST		
Typ	PRIMER CC-M	Verze	
Číslo	2068020000		
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118416534		
Množství	100 ST		