



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, 6mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500850000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	150 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	6
Krimpovací šířka v mm	7		

### Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	10	Průřez vodiče, min. AWG	10
Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 6 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	<a href="#">1500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

### 6 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje

dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M4/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497220000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306477	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305753	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305982	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

Typ	KWN-M8/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496140000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306248	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496150000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305579	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496170000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305869	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1494720000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304190	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497840000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497850000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497860000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1498610000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M4/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497150000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306767	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497170000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306590	
Množství	100 ST	

**Příslušenství**

Typ	KRN-M6/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497180000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306729	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497190000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306613	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497200000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306385	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Verze
Číslo	<a href="#">1497210000</a>	kabelové oko, konec svorky,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306347	
Množství	100 ST	