

**ES EPG 45 WM 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	95mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500890000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Množství	1 items

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	136 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	95
Krimpovací šířka v mm	5		

## Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	3/0	Průřez vodiče, min. AWG	3/0
Krimpovací rozsah, max.	95 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 95 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	<a href="#">1500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>95 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-95 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303957	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304121	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304398	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KRN-M12/-95 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494910000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304510	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496080000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305685	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496090000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305692	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496100000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305487	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494670000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304411	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496110000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305678	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496340000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305821	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496350000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306125	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496370000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305890	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496380000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305838	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KP-M8/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498180000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307498	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498190000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307603	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498210000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307610	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498520000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307863	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498220000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307719	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498230000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307634	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497690000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307207	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497710000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307139	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497720000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307214	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497730000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307054	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	VPN/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1498680000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307917	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1492950000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302622	
Množství	50 ST	
Typ	KRN-M6/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495820000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305531	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495600000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305241	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495610000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305371	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495620000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305265	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495780000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305555	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495630000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305326	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Verze
Číslo	<a href="#">1495640000</a>	kabelové oko, konec svorky,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305319	
Množství	25 ST	