



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	95mm ² , Šestihorné krimpování
Číslo objednávky	1500980000
Typ	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	136 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	18	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	70	Průřez měděného krimpovaného spoje	95
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	3/0	Průřez vodiče, min. AWG	3/0
Krimpovací rozsah, max.	95 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 95 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

95 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-95	Verze
Číslo	1495820000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305531	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Verze
Číslo	1495600000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305241	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Verze
Číslo	1495610000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305371	
Množství	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M12/-95	Verze
Číslo	1495620000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305265	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Verze
Číslo	1495780000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305555	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Verze
Číslo	1495630000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305326	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Verze
Číslo	1495640000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305319	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-95 S	Verze
Číslo	1494430000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303957	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Verze
Číslo	1494890000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304121	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Verze
Číslo	1494900000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304398	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Verze
Číslo	1494910000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304510	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 90	Verze
Číslo	1496080000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305685	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Verze
Číslo	1496090000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305692	
Množství	25 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M12/-95 90	Verze
Číslo	1496100000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305487	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Verze
Číslo	1494670000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304411	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Verze
Číslo	1496110000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305678	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Verze
Číslo	1496340000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305821	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Verze
Číslo	1496350000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306125	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Verze
Číslo	1496370000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305890	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Verze
Číslo	1496380000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305838	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-95	Verze
Číslo	1498180000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307498	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Verze
Číslo	1498190000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307603	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Verze
Číslo	1498210000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307610	
Množství	50 ST	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M14/-95	Verze
Číslo	1498520000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307863	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Verze
Číslo	1498220000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307719	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Verze
Číslo	1498230000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307634	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Verze
Číslo	1497690000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307207	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Verze
Číslo	1497710000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307139	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Verze
Číslo	1497720000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307214	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Verze
Číslo	1497730000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307054	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-95	Verze
Číslo	1498680000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307917	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-95	Verze
Číslo	1492950000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302622	
Množství	50 ST	