



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	25mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	1501070000
Typ	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	160.16 g
----------------	----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	19 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
------------------	-------	------------------------------------	----

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4	Průřez vodiče, min. AWG	4
Krimpovací rozsah, max.	25 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.		25 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		