



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Verze	35mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1501170000</a>
Typ	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	180 g
----------------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	19 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	35
------------------	-------	------------------------------------	----

### Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2	Průřez vodiče, min. AWG	2
Krimpovací rozsah, max.	35 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.		35 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		