



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	1501290000
Typ	ES EPG 45 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118309614
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	153 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	6 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	6
Krimpovací šířka v mm	6		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	10	Průřez vodiče, min. AWG	10
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
Průřez kabelového oka	jmen. 6 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		