

**ES EPG 45 DIN 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	50mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	<a href="#">1501370000</a>
Typ	ES EPG 45 DIN 50
GTIN (EAN)	4050118309706
Množství	1 items

## ES EPG 45 DIN 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	155 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Šířka krimpování	12 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	50
Krimpovací šířka v mm	12		

## Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	1	Průřez vodiče, min. AWG	1
Krimpovací rozsah, max.	50 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
Průřez kabelového oka	jmen. 50 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		