

**ES APG 80 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	120mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1502090000</a>
Typ	ES APG 80 AEH 120
GTIN (EAN)	4050118310146
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	386 g
----------------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	24 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	120
Krimpovací šířka v mm	24		

### Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4/0	Průřez vodiče, min. AWG	4/0
Krimpovací rozsah, max.	120 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 120 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		