


ES APG 80 WM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	25mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502480000
Typ	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	351.9 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	12 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
Krimpovací šířka v mm	12		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4	Průřez vodiče, min. AWG	4
Krimpovací rozsah, max.	25 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 25 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživateli zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo	1495830000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo	1496490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo	1496500000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo	1496510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo	1496520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo	1496530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ST	

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1495850000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1495870000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1495880000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1495890000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo	1495900000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze
Číslo	1496180000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305876	
Množství	100 ST	

240 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-25 45	Verze
Číslo	1496190000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306231	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Verze
Číslo	1496200000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305593	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-25 45	Verze
Číslo	1496210000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305715	
Množství	100 ST	

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze
Číslo	1494730000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304275	
Množství	50 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo	1497970000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo	1497980000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo	1497990000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo	1498000000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo	1498010000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1497490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1497510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1497520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1497530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-25	Verze
Číslo	1498640000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo	1494120000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo	1494130000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo	1494140000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo	1494150000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo	1494160000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo	1493490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-25	Verze
Číslo	1492800000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302592	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Verze
Číslo	1492910000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302646	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/25	Verze
Číslo	1493050000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ST	