

ES APG 80 WM 35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	35mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502490000
Typ	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	349.4 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	12 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	35
Krimpovací šířka v mm	12		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2	Průřez vodiče, min. AWG	2
Krimpovací rozsah, max.	35 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.		35 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

35 mm²



35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-35	Verze
Číslo	1496540000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306156	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Verze
Číslo	1496550000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305913	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Verze
Číslo	1496570000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305920	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Verze
Číslo	1496580000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306019	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-35 S	Verze
Číslo	1494790000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304466	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Verze
Číslo	1494810000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304374	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M6/-35 90	Verze
Číslo	1495910000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305418	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Verze
Číslo	1495920000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305548	
Množství	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M10/-35 90	Verze
Číslo	1495930000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305173	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Verze
Číslo	1495940000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305623	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Verze
Číslo	1494640000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304350	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Verze
Číslo	1494690000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304268	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-35 45	Verze
Číslo	1496220000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305852	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M8/-35 45	Verze
Číslo	1496230000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305968	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Verze
Číslo	1496240000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306217	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Verze
Číslo	1496250000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306002	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/-35	Verze
Číslo	1494740000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304428	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M6/-35	Verze
Číslo	1498020000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M8/-35	Verze
Číslo	1498030000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Verze
Číslo	1498040000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/35	Verze
Číslo	1498050000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Číslo	1498060000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Číslo	1497540000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Číslo	1497550000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Číslo	1497570000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Číslo	1497580000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-35	Verze
Číslo	1498650000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308143	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-35	Verze
Číslo	1494170000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304015	
Množství	50 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQN-M8/-35	Verze
Číslo	1494180000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304022	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-35	Verze
Číslo	1494190000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303780	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-35	Verze
Číslo	1493130000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302837	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-35	Verze
Číslo	1493140000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302851	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-35	Verze
Číslo	1493520000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303124	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-35	Verze
Číslo	1492810000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302639	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-35	Verze
Číslo	1492920000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302752	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/35	Verze
Číslo	1493060000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302943	
Množství	100 ST	