

ES APG 80 WM 185


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	185mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502570000
Typ	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 301 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování 5 mm Průřez měděného krimpovaného spoje 185
Krimpovací šířka v mm 5

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG 6/0 Průřez vodiče, min. AWG 6/0
Krimpovací rozsah, max. 185 mm²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil WM krimpování
Průřez kabelového oka jmen. 185 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

Příslušenství

185 mm²



185 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-185	Verze
Číslo	1497290000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306897	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185	Verze
Číslo	1495430000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304985	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-185	Verze
Číslo	1495440000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304947	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-185	Verze
Číslo	1497250000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306880	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-185	Verze
Číslo	1495450000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305036	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-185	Verze
Číslo	1495470000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305005	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185 S	Verze
Číslo	1494980000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304497	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-185 S	Verze
Číslo	1494990000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304169	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Typ	KRN-M16/-185 S	Verze
Číslo	1495000000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304367	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1494540000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304176	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1494550000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304213	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1494570000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304329	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1494580000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304336	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-185 45	Verze
Číslo	1495340000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304589	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M12/-185 45	Verze
Číslo	1495350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305012	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M16/-185 45	Verze
Číslo	1495370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305074	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M20/-185 45	Verze
Číslo	1495380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305135	
Množství	20 ST	
Typ	VSTN/-185	Verze
Číslo	1497390000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306798	
Množství	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M8/-185	Verze
Číslo	1498540000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307894	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-185	Verze
Číslo	1498350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307665	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M12/-185	Verze
Číslo	1498360000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307726	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M14/-185	Verze
Číslo	1498590000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307887	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M16/-185	Verze
Číslo	1498370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307733	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M20/-185	Verze
Číslo	1498380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307757	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Verze
Číslo	1496800000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306316	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1496690000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306170	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1496700000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306323	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1496710000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306262	
Množství	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1496720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306187	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-185	Verze
Číslo	1498720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308051	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M10/-185	Verze
Číslo	1493420000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303322	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-185	Verze
Číslo	1493430000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303308	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-185	Verze
Číslo	1493440000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303414	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-185	Verze
Číslo	1493450000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303544	
Množství	25 ST	