

ES APG 80 WM 240


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	240mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502580000
Typ	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	302.8 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	240
Krimpovací šířka v mm	7		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	450	Průřez vodiče, min. AWG	450
Krimpovací rozsah, max.	240 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 240 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

240 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-240	Verze
Číslo	1495480000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304756	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Verze
Číslo	1495490000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305050	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-240	Verze
Číslo	1495500000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305142	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Verze
Číslo	1497270000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306842	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Verze
Číslo	1495510000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304770	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-240	Verze
Číslo	1495520000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305104	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240 S	Verze
Číslo	1494340000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304039	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M12/-240 S	Verze
Číslo	1494350000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303933	
Množství	5 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M16/-240 S	Verze
Číslo	1494370000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304046	
Množství	5 ST	
Typ	KWN-M10/-240 90	Verze
Číslo	1494590000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304145	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 90	Verze
Číslo	1494610000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304244	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-240 90	Verze
Číslo	1494620000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304237	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-240 90	Verze
Číslo	1494630000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304138	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 45	Verze
Číslo	1495400000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305227	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M16/-240 45	Verze
Číslo	1495410000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305203	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M20/-240 45	Verze
Číslo	1495420000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305234	
Množství	15 ST	
Typ	VSTN/-240	Verze
Číslo	1497400000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306965	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-240	Verze
Číslo	1498390000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307818	
Množství	20 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M12/-240	Verze
Číslo	1498410000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307672	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M14/-240	Verze
Číslo	1498530000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307689	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M16/-240	Verze
Číslo	1498420000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307825	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M20/-240	Verze
Číslo	1498430000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307832	
Množství	20 ST	
Typ	KWPN-M12/-240 90	Verze
Číslo	1496730000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306279	
Množství	20 ST	
Typ	KWPN-M16/-240 90	Verze
Číslo	1496740000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306507	
Množství	20 ST	
Typ	KWPN-M20/-240 90	Verze
Číslo	1496750000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306095	
Množství	20 ST	
Typ	VPN/-240	Verze
Číslo	1498730000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308044	
Množství	15 ST	
Typ	KQN-M10/-240	Verze
Číslo	1493460000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303230	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-240	Verze
Číslo	1493470000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303551	
Množství	25 ST	

Příslušenství

Typ	KQN-M16/-240	Verze	
Číslo	1493480000		kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118303209		
Množství	25 ST		