


ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	300mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502590000
Typ	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	277 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	300
Krimpovací šířka v mm	7		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	600	Průřez vodiče, min. AWG	600
Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 300 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

300 mm²



300 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-300	Verze
Číslo	1495530000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305210	
Množství	20 ST	
Typ	KRN-M12/-300	Verze
Číslo	1495540000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305098	
Množství	20 ST	
Typ	KRN-M14/-300	Verze
Číslo	1497280000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306903	
Množství	20 ST	
Typ	KRN-M16/-300	Verze
Číslo	1495550000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304978	
Množství	20 ST	
Typ	KRN-M20/-300	Verze
Číslo	1497240000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306774	
Množství	20 ST	
Typ	KRN-M10/300 S	Verze
Číslo	1494380000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303926	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M12/-300 S	Verze
Číslo	1494390000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303940	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M16/-300 S	Verze
Číslo	1494400000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303889	
Množství	5 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M12/-300 90	Verze
Číslo	1497300000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306781	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M16/-300 90	Verze
Číslo	1497310000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306941	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M20/-300 90	Verze
Číslo	1497320000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306934	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M10/-300	Verze
Číslo	1498440000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307764	
Množství	10 ST	
Typ	KP-M12/-300	Verze
Číslo	1498450000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307788	
Množství	10 ST	
Typ	KP-M14/-300	Verze
Číslo	1498550000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307924	
Množství	10 ST	
Typ	KP-M16/-300	Verze
Číslo	1498460000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307870	
Množství	10 ST	
Typ	KP-M20/-300	Verze
Číslo	1498470000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307849	
Množství	10 ST	
Typ	KWPN-M12/-300 90	Verze
Číslo	1496770000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306415	
Množství	10 ST	
Typ	KWPN-M16/-300 90	Verze
Číslo	1496780000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306354	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Typ	KWPN-M20/-300 90	Verze	
Číslo	1496790000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306545		
Množství	10 ST		
Typ	VPN/-300	Verze	
Číslo	1498740000	kabelové oko, konec svorky,300 mm ² ,300 mm ² ,Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308037		
Množství	10 ST		