

ES APG 80 HEX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	16mm ² , Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	1502630000
Typ	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
Množství	1 items

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	352.3 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	8	Šířka krimpování	12 mm
Průřez měděného krimpovaného spoje	16	Krimpovací šířka v mm	12

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	6	Průřez vodiče, min. AWG	6
Krimpovací rozsah, max.	16 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 16 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accessories

10 mm²10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo	1496900000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo	1496910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo	1496920000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo	1496930000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo	1496940000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo	1496950000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 90	Verze
Číslo	1497020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306712	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306484	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306576	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Verze
Číslo	1497050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306750	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Verze
Číslo	1497070000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306606	
Množství	100 ST	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje

dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo	1496970000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo	1496980000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo	1496990000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo	1497000000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo	1497010000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 90	Verze
Číslo	1497080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306392	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Verze
Číslo	1497090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306743	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Verze
Číslo	1497100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306804	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Verze
Číslo	1497110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306705	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Verze
Číslo	1497120000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306736	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 45	Verze
Číslo	1496850000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306408	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Verze
Číslo	1496870000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306446	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Verze
Číslo	1496880000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306422	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Verze
Číslo	1496890000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306194	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VSTN/-16	Verze
Číslo	1497140000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306620	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo	1497920000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo	1497930000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo	1497940000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo	1497950000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo	1497960000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo	1497440000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo	1497450000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo	1497470000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo	1497480000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VPN/-16	Verze
Číslo	1498630000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo	1494070000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo	1494080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo	1494090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo	1494100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo	1494110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo	1492700000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo	1492710000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-16	Verze
Číslo	1492790000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302745	
Množství	100 ST	
Typ	VPLN/-16	Verze
Číslo	1492900000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302714	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VSTN/16	Verze
Číslo	1493040000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302981	
Množství	100 ST	