


ES APG 80 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	120mm ² , Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	1502700000
Typ	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
Množství	1 items

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	322 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
-------------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
------------	---------------------

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	20	Šířka krimpování	10 mm
Průřez měděného krimpovaného spoje	120	Krimpovací šířka v mm	10

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4/0	Průřez vodiče, min. AWG	4/0
Krimpovací rozsah, max.	120 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 120 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

120 mm²120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-120	Verze
Číslo	1495790000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305401	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Verze
Číslo	1495650000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305289	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Verze
Číslo	1495670000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305258	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Verze
Číslo	1495800000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305616	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Verze
Číslo	1495680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305272	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Verze
Číslo	1495690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305524	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Verze
Číslo	1494410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304060	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Verze
Číslo	1494420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304077	
Množství	10 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M10/-120 S	Verze
Číslo	1494920000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304626	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Verze
Číslo	1494930000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304602	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M8/-120 90	Verze
Číslo	1494680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304343	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Verze
Číslo	1494450000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304084	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Verze
Číslo	1494470000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304091	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Verze
Číslo	1494480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304312	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Verze
Číslo	1496390000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305999	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Verze
Číslo	1496400000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306224	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Verze
Číslo	1496410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306057	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Verze
Číslo	1496420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306118	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VSTN/-120	Verze
Číslo	1494780000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304282	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Verze
Číslo	1498480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307900	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Verze
Číslo	1498240000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307368	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Verze
Číslo	1498250000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307627	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Verze
Číslo	1498490000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307771	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-120	Verze
Číslo	1498270000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307580	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Verze
Číslo	1498280000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307702	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Verze
Číslo	1497750000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307061	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Verze
Číslo	1497760000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307184	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Verze
Číslo	1497770000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307030	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWPN-M20/-120 90	Verze
Číslo	1497780000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307191	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-120	Verze
Číslo	1498690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307795	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M8/-120	Verze
Číslo	1493320000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303186	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M10/-120	Verze
Číslo	1493330000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303070	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-120	Verze
Číslo	1493340000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302998	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-120	Verze
Číslo	1493350000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303100	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-120	Verze
Číslo	1493360000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303063	
Množství	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Verze
Číslo	1492960000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302936	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/120	Verze
Číslo	1493110000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302813	
Množství	50 ST	