

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	185mm ² , Šestihorné krimpování
Číslo objednávky	1502730000
Typ	ES APG 80 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118310726
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	298.2 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	25	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	150	Průřez měděného krimpovaného spoje	185
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	6/0	Průřez vodiče, min. AWG	6/0
Krimpovací rozsah, max.	185 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihřanné krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.		185 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

10 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo	1496900000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo	1496910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo	1496920000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo	1496930000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo	1496940000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo	1496950000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 90	Verze
Číslo	1497020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306712	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306484	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306576	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Verze
Číslo	1497050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306750	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Verze
Číslo	1497070000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306606	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 45	Verze
Číslo	1496810000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306309	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Verze
Číslo	1496820000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306286	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Verze
Číslo	1496830000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306330	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Verze
Číslo	1496840000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306361	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/-10	Verze
Číslo	1497130000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306491	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M5/-10	Verze
Číslo	1497870000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Verze
Číslo	1497880000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M8/-10	Verze
Číslo	1497890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Číslo	1497910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497420000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497430000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-10	Verze
Číslo	1498620000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M4/-10	Verze
Číslo	1494010000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303810	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Verze
Číslo	1494020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303681	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Verze
Číslo	1494030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303483	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Verze
Číslo	1494040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303803	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Verze
Číslo	1494050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303711	
Množství	100 ST	

ES APG 80 HEX 185


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQN-M12/-10	Verze
Číslo	1494060000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304008	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-10	Verze
Číslo	1492680000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302479	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Verze
Číslo	1492690000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302394	
Množství	100 ST	
Typ	KSN/-10	Verze
Číslo	1492780000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302806	
Množství	100 ST	
Typ	VPLN/-10	Verze
Číslo	1492890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302561	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/10	Verze
Číslo	1493030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302776	
Množství	100 ST	

120 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-120	Verze
Číslo	1495790000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305401	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-120	Verze
Číslo	1495650000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305289	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Verze
Číslo	1495670000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305258	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Verze
Číslo	1495800000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305616	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Verze
Číslo	1495680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305272	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Verze
Číslo	1495690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305524	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Verze
Číslo	1494410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304060	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Verze
Číslo	1494420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304077	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Verze
Číslo	1494920000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304626	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Verze
Číslo	1494930000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304602	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M8/-120 90	Verze
Číslo	1494680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304343	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M10/-120 90	Verze
Číslo	1494450000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304084	
Množství	25 ST	

185 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KRN-M8/-185	Verze
Číslo	1497290000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306897	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185	Verze
Číslo	1495430000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304985	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-185	Verze
Číslo	1495440000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304947	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-185	Verze
Číslo	1497250000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306880	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-185	Verze
Číslo	1495450000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305036	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-185	Verze
Číslo	1495470000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305005	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-185 S	Verze
Číslo	1494980000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304497	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-185 S	Verze
Číslo	1494990000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304169	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M16/-185 S	Verze
Číslo	1495000000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304367	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1494540000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304176	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1494550000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304213	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1494570000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304329	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1494580000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304336	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-185 45	Verze
Číslo	1495340000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304589	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M12/-185 45	Verze
Číslo	1495350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305012	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M16/-185 45	Verze
Číslo	1495370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305074	
Množství	20 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M20/-185 45	Verze
Číslo	1495380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305135	
Množství	20 ST	
Typ	VSTN/-185	Verze
Číslo	1497390000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306798	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-185	Verze
Číslo	1498540000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307894	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-185	Verze
Číslo	1498350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307665	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M12/-185	Verze
Číslo	1498360000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307726	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M14/-185	Verze
Číslo	1498590000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307887	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M16/-185	Verze
Číslo	1498370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307733	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M20/-185	Verze
Číslo	1498380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307757	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Verze
Číslo	1496800000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306316	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1496690000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306170	
Množství	25 ST	

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1496700000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306323	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1496710000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306262	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1496720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306187	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-185	Verze
Číslo	1498720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308051	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M10/-185	Verze
Číslo	1493420000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303322	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-185	Verze
Číslo	1493430000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303308	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-185	Verze
Číslo	1493440000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303414	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-185	Verze
Číslo	1493450000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303544	
Množství	25 ST	