


ES APG 80 HEX 300AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	300mm ² , Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	1502780000
Typ	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
Množství	1 items

ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	281.2 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	32	Šířka krimpování	13 mm
Průřez krimpování, hliník	300	Krimpovací šířka v mm	7

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	600	Průřez vodiče, min. AWG	600
Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
-------------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		