

ES APG 80 DIN 120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	120mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	1502790000
Typ	ES APG 80 DIN 120
GTIN (EAN)	4050118310832
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	277.2 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	16 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	120
Krimpovací šířka v mm	16		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4/0	Průřez vodiče, min. AWG	4/0
Krimpovací rozsah, max.	120 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
Průřez kabelového oka	jmen. 120 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		