

ES APG 80 DIN 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	25mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	1502850000
Typ	ES APG 80 DIN 25
GTIN (EAN)	4050118310849
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 349.4 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování 11 mm Průřez měděného krimpovaného spoje 25
Krimpovací šířka v mm 11

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG 4 Průřez vodiče, min. AWG 4
Krimpovací rozsah, max. 25 mm²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil Krimpování - odsazení
Průřez kabelového oka jmen. 25 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90