

## SFX-M 12/40-5 ST SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky. Speciální děrování na SFX-M umožňuje použití ocelových vázacích pásek. Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 40 x 12 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1505220000</a>
Typ	SFX-M 12/40-5 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118313703
Množství	1 items

## SFX-M 12/40-5 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.0315 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Čistá hmotnost	0.9 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...130 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Počet na list	1		
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka		
Verze	bez obsahu halogenů		
Šířka	12 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C		
Barevný	Stříbrná		
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301		
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO		
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard	
Velikost pole na označení	12.2 x 25 mm		
Doporučená odvětví	Proces, Energie		
kompatibilní tiskárna			
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C		

## Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	500 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Průchod vázacího pásku	Plochý	Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm
Vhodný vázací pásek	Plast	Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## SFX-M 12/40-5 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Doplňkové produkty



### Všeobecné objednávací údaje

Typ	PRIMER CC-M	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2068020000</a>		
GTIN (EAN)	4050118416534		
Množství	100 ST		