



Adaptéry FAD TSX s osazenými kabely poskytují bezpečný přenos migraci z karet TSX do jiných PLC systémů nebo do u-remote modulů od společnosti Weidmüller.

- Lze připojit do TS35 nosné lišty

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	1505520000
Typ	<a href="#">FAD BLK1 SL24</a>
GTIN (EAN)	4050118319538
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1.4567 inch
Výška	24 mm	Výška (v palcích)	0.9449 inch
Šířka	209 mm	Šířka (v palcích)	8.2283 inch
Čistá hmotnost	404.33 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm	Připojení k PLC	TSX-BLK1
------------------------------	------------	-----------------	----------

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	230 V AC / 320 V DC
-----------------	---------------------

## Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	230 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2.1 kV	Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

# Nákresy

