

**HSS 2.1-6.4 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 2.1 - 6.4 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1505870000</a>                   |
| Typ              | HSS 2.1-6.4 EL W30M                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118314335                                |
| Množství         | 1 items                                      |

## HSS 2.1-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E366310

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.77 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Šířka          | 10.7 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.4213 inch |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 210 g    |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...135 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

|                               |  |                               |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Typ tisku                     | prázdný  | Šířka                         | 10.7 mm  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C   | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C   |
| Barevný                       | Bílá   | Halogen                       | Ano  |
| Délka                         | 30000 mm   | Základní materiál             | Polyolefin   |
| Tištěné znaky                 | bez  | Doporučená odvětví            | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Rozsah provozní teploty       | -55...135 °C                                       |

## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                         |                           |                   |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                          | Ano                     | Průřez vodiče, max.       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Vnější prům. vodiče, max. | 6.4 mm            |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 2.1 mm                  | Rychlost smršťování       | 3:1               |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                   | Šířka textového pole      | 0 mm              |
| Výška textového pole             | 10.5 mm                 | Vnější prům. vodiče       | 2.1 - 6.4 mm      |
| Průřez připojeného vodiče        | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |                           |                   |

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS 2.1-6.4 EL W30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HSS 2.1-6.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ                 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Verze      |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)          | 4050118228823              |            |
| Množství            | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | THM MMP EXT.RH             | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1302920000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118102307              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 30        | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357430000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160253              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |