



Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | TM, Objímka x 9 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 6 - 10 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1507090000</a>  |
| Typ              | TM 204/23 V0  |
| GTIN (EAN)       | 4050118315257   |
| Množství         | 500 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |             |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška          | 23 mm | Výška (v palcích) | 0.9055 inch |
| Šířka          | 9 mm  | Šířka (v palcích) | 0.3543 inch |
| Čistá hmotnost | 0.9 g |                   |             |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |             |                               |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ tisku                     | prázdný     | Šířka                         | 9 mm            |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0         | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C           |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C      | Barevný                       | Transparentní   |
| Základní materiál             | PVC         | Doporučená odvětví            | Doprava, Stroje |
| Rozsah provozní teploty       | -40...80 °C |                               |                 |

## Označení vodičů a kabelů


|                           |                    |                           |                        |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 6 mm                   |
| Vnější prům. vodiče       | 6 - 10 mm          | Průřez připojeného vodiče | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Příslušenství

### Neutral



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TM-I 23 MC NE BL           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1428520000</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Modrá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118232875              |  |
| Množství   | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 23 MC NE GE           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1428490000</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Žlutá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118232868              |  |
| Množství   | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 23 MC NE RT           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1428510000</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118232752              |  |
| Množství   | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 23 MC NE WS           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1428480000</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Bílá    |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118232851              |  |
| Množství   | 400 ST                     |  |