



Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Verze	TM, Objímka x 18 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 14 - 22 mm
Číslo objednávky	1507110000
Typ	TM 206/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315486
Množství	200 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0.9055 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	2.1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	18 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Transparentní
Základní materiál	PVC	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	120 mm ²	Průřez vodiče, min.	35 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	22 mm	Vnější prům. vodiče, min.	14 mm
Vnější prům. vodiče	14 - 22 mm	Průřez připojeného vodiče	35 - 120 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Příslušenství

Neutral



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 23 MC NE BL	Verze
Číslo	1428520000	TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118232875	
Množství	400 ST	
Typ	TM-I 23 MC NE GE	Verze
Číslo	1428490000	TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118232868	
Množství	400 ST	
Typ	TM-I 23 MC NE RT	Verze
Číslo	1428510000	TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118232752	
Množství	400 ST	
Typ	TM-I 23 MC NE WS	Verze
Číslo	1428480000	TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118232851	
Množství	400 ST	