



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	1509370000
Typ	<a href="#">LADEGERAET EPG</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	178 mm	Hloubka (v palcích)	7.0079 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3.0709 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Délka	178 mm	Délka (v palcích)	7.0079 inch
Čistá hmotnost	512 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Doba nabíjení	0.5 h	Rozsah napětí	12 / 14.4 / 18 V
Power consumption	90 W	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		