


## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Řada ACT20C byla vyvinuta speciálně pro aplikace s trvalým provozem. Umožňuje trvalé monitorování diagnostických informací a informací o zařízení a procesech („monitorování stavu“).

Několik ACT20C komponentů tvoří stanici, která se skládá z ACT20C Ethernetové brány, komunikačních ACT20C signálních převodníků a ACT20C svorky k zakončení sběrnice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Brána pro stanici ACT20C, S možností konfigurace, Modbus TCP/IP, Rozvádí napětí na přípojnicí
Číslo objednávky	<a href="#">1510370000</a>
Typ	ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN)	4050118319606
Množství	1 items

## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
 UL File Number Search [Web UL](#)  
 Č. osvědčení (cULus) E141197

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	113.6 mm	Hloubka (v palcích)	4.4724 inch
Výška	117.2 mm	Výška (v palcích)	4.6142 inch
Šířka	22.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8858 inch
Čistá hmotnost	150 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-25 °C...60 °C
Vlhkost	5...95 %, bez kondenzace		

### Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	160 a
---------------------------	-------	------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

### Rozhraní 1

Rozhraní	Komunikace přes sběrnici CH20M se všemi proudovými měřicími převodníky (ACT20C-CMT-x)	Protokol	Modbus/TCP, DHCP Server/Client
Počet zařízení na sběrnici, max.	16	Adresování	DHCP nebo manuální nastavení

### Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Napájecí napětí	18,0–31,2 V DC
Nosná lišta	TS 35	Jmenovitá spotřeba energie	3 VA
Konfigurace	Se softwarem FDT/DTM, DHCP	Spotřeba elektrické energie, max.	1.5 W

### Koordinace izolace

Impulse withstand voltage	0,5 kV (1.2/50 μs)	Normy EMC	IEC 61326-1
Zkušební napětí	1.1 kV	Kategorie rázového napětí	II
Závažnost znečištění	2	Jmenovité napětí / zkušební napětí: rozhraní Ethernet – napájení / funkční uzemnění – napájení / rozhraní Ethernet	30 V AC RMS

## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Utahovací moment, max.	3.5 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez propojení AWG, min.	AWG 30	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pevný, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm <sup>2</sup>

### Popis součástek

Popis produktu	<p>Brána ACT20C-GTW-100-MTCP-S je TCP slave pro modbus v souladu s IEC 61158. Připojuje ACT20C zařízení k Ethernetové síti pro účely diagnostiky, konfigurace a monitorování stavu.</p> <p>Vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45 port s Ethernetem TCP/IP</li> <li>• Jack konektor (samice) pro přímou komunikaci z bodu do bodu přes USB adaptér CBX200</li> <li>• Konfigurace pomocí standardního FDT/DTM</li> <li>• Správa stanice pomocí „Plug &amp; Produce“ a „Hot Swapping“</li> <li>• Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu podle NE44, NE107</li> </ul>
----------------	---

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		



## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


## Nákresy

www.weidmueller.com

### Rozměrový výkres



ACT20C-GTW-100-MTCP-S is part of the ACT20C-Station



## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ACT20 (včetně sběrnice DIN a napájení)



Moduly napájecích adaptérů pro oddělené napájení a rozvod napájecího napětí: pro převodníky řady ACT20 / MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm široké napájecí moduly se instalují přímo vedle analogových převodníků. 24 V DC napájecí napětí je pak volitelně přemostěno přes sběrnici CH20M (řada ACT20) nebo jednoduše přemostěno pomocí zásuvných propojek ZQV 4N (MICROSERIES).

ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve všech zařízeních instalovaných na sběrnici CH20.

V případě chyby nebo závady pošle integrované stavové relé běžnou výstrahu k externímu ovladači. Navíc lze k ACT20 Feed-In PRO-S připojit dva zdroje napájení (primární a záložní). Dva napájecí moduly připojené ke sběrnici CH20 zaručují 100 % redundantní napájení. Tři LED ukazují stav napájení a chybové zprávy.

ACT20M-Feed-In PRO lze také použít v aplikacích Ex zóny2 / Div.2.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Verze
Číslo	<a href="#">1335140000</a>	Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Ukázková sada, OMNIMATE
objednávky		Kryt - řada CH20M, Šířka: 25.1 mm
GTIN (EAN)	4050118138375	
Množství	1 ST	

### CH20M BUS SET - Sestava



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Verze	
Číslo	<a href="#">1335150000</a>	Sběrnice	Sběrnice
objednávky		Sběrnice	Sběrnice
GTIN (EAN)	4050118138382	Sběrnice	Sběrnice
Množství	1 ST	Sběrnice	Sběrnice

### Měřicí proudové převodníky kompatibilní se sítí ACT20C




Řada ACT20C byla vyvinuta speciálně pro aplikace s trvalým provozem. Umožňuje trvalé monitorování diagnostických informací a informací o zařízení a procesech („monitorování stavu“). Několik ACT20C komponentů tvoří stanici, která se skládá z ACT20C Ethernetové brány, komunikačních ACT20C signálních převodníků a ACT20C svorky k zakončení sběrnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ACT20C-LBT-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1510340000</a>	Svorka na zakončení sběrnice pro stanici ACT20C, Vstup : 0...	
objednávky		Svorka na zakončení sběrnice pro stanici ACT20C, Vstup : 0...	
GTIN (EAN)	4050118319491	Svorka na zakončení sběrnice pro stanici ACT20C, Vstup : 0...	
Množství	1 ST	Svorka na zakončení sběrnice pro stanici ACT20C, Vstup : 0...	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Verze	
Číslo	<a href="#">1912130000</a>	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní,	
objednávky		ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní,	
GTIN (EAN)	4032248541164	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní,	
Množství	5 ST	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní,	

## ACT20C-GTW-100-MTCP-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1082540000</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit	
GTIN (EAN)	4032248845439		
Množství	200 ST		