

**PAC-M340-2X10-V2-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a reléovými moduly TER-MSERIES. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LiYY kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup>.
- 10pólové ploché konektory.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1512140010</a>                           |
| Typ              | PAC-M340-2X10-V2-1M                                  |
| GTIN (EAN)       | 4032248420179                                        |
| Množství         | 1 items                                              |

## PAC-M340-2X10-V2-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 179 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Všeobecné údaje

|                   |                      |                      |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Délka kabelu      | 1 m                  | Vhodné pro           | Digitální signály          |
| Základní materiál | PVC                  | Kabel                | Kabel LiYY                 |
| Konektor rozhraní | 2X HE10 10P          | Počet pólů, min.     | 10pólové                   |
| Vnější průměr     | 5,4 ± 1 mm           | Konektor, PLC strana | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup> |                      |                            |

## Elektrické údaje

|                                      |            |                               |                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A        | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s          |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        | Jmenovité napětí              | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |