

**HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 12.7 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1513300000</a>
Typ	HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118320879
Množství	1 items

## HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0472 inch
Šířka	20.9 mm	Šířka (v palcích)	0.8228 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	756 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...105 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	20.9 mm
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Délka	30000 mm	Základní materiál	Polyolefin
Tištěné znaky	bez	kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Počet na roli	1

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	35 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	6 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	12.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	6.4 mm	Rychlost smršťování	2:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Vnější prům. vodiče	6.4 - 12.7 mm
Průřez připojeného vodiče	6 - 35 mm <sup>2</sup>		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	

**HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednáací údaje**

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	