



Všeobecné objednací údaje

Verze	Adaptér, rovný, RJ45 180°, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Číslo objednávky	1514970000
Typ	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E471884

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-25 °C...80 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	D-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	PA 66
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Stupeň krytí	IP67

Obecné informace

Počet pólů	4	Připojení 1	RJ45 180°
Připojení 2	M12	Popis výrobku	Adaptér rovný
Složení	M12 samec na RJ45 samici	Hlavní materiál krytu	PA 66
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Připojovací závit	M12
Povrch kontaktu	Pozlacené	Stínění	ano
Stupeň krytí	IP67		

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A
----------------	---------	----------------------------------	-----

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
---------------------	--------------------------------

Všeobecné technické specifikace

Počet pólů	4	Kódování	D-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené

Technické údaje


Verze	rovný	Hlavní materiál krytu	PA 66
Stupeň krytí	IP67		

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Výřez instalace

