

UR20-EM-1508080000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Replacement part |
| Číslo objednávky | 1515440000 |
| Typ | UR20-EM-1508080000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118322750 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení

**Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 61 mm | Hloubka (v palcích) | 2.4016 inch |
| Výška | 110 mm | Výška (v palcích) | 4.3307 inch |
| Šířka | 12 mm | Šířka (v palcích) | 0.4724 inch |
| Čistá hmotnost | 28 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |