


## ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Verze            | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| Číslo objednávky | <a href="#">1520980000</a>                                          |
| Typ              | ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118327939                                                       |
| Množství         | 80 items                                                            |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch |
| Výška          | 9 mm   | Výška (v palcích)   | 0.3543 inch |
| Šířka          | 26 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.0236 inch |
| Čistá hmotnost | 0.96 g |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky            |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%              |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.009 kg CO2 eq. |

## Obecné údaje

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                         | Ize zapojit                                                                                 |
| Šířka                         | 26 mm                                                                                       |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                                                                                         |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                                                                                      |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                                                                      |
| Barevný                       | Bílá                                                                                        |
| Halogen                       | Ne                                                                                          |
| Základní materiál             | PA 66                                                                                       |
| Tištěné znaky                 | bez                                                                                         |
| Počet značek v balení         | Forma napájení MultiCard                                                                    |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Device markers                                                                |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C                                                                                |
| Aplikace/výrobce              | Weidmueller, D-Series 27 mm                                                                 |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**

