

## IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Set
Číslo objednávky	<a href="#">1529580000</a>
Typ	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5.2756 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2.6378 inch
Čistá hmotnost	451 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Obecné údaje

Typ produktu	Set	
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	
Materiál rámu	Tlakově litý zinek	
Materiál krytu	Polykarbonát PC	
Referenční výrobek	<a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a> , <a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a> , <a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	
Referenční výrobek	Závažnost	1
	Reference	<a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a>
	Závažnost	1
	Reference	<a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a>
	Závažnost	1
	Reference	<a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a>
	Závažnost	1
	Reference	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>
Referenční výrobek	Závažnost	1
	Reference	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>

## Technické údaje

Vkládací deska	2x data, 1x napájení, Stíněné	Rám	Plastový kryt
Jmenovité napětí pro konektor samici	250 V	Výkonové vložky	Konektor samice DE
Datové vložky	USB 2.0 A/A, RJ45 spojka kat.6A	Jmenovitý proud pro konektor samici	16 A

## Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

