

## SFGH BOX WM4 C BT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, male
Číslo objednávky	<a href="#">1530640000</a>
Typ	SFGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335460
Množství	100 items

## SFGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

7.7 g

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.

-40 °C

Trvalá provozní teplota, max.

85 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Vnější průměr kabelu, max.

7 mm

Vnější průměr kabelu, min.

5.5 mm

Typ kabelu

2 Pfg 1169/08.07, EN  
50618:2014

Schválení

TÜV Rheinland (IEC  
62852)

Průřez vodiče, max.

6 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

4 mm<sup>2</sup>

Stupeň krytí

IP65, IP67, IP 2x otevřené

Závažnost znečištění

2

Jmenovité napětí

1500 V DC (IEC)

Vnější závit

M 12

Jmenovitý proud

35 A

## Záruka

Časový interval

2 roky

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

Objednávejte kontakty samostatně

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

**SFGH BOX WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****... pro fotovoltaické zásuvné konektory**

Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CTF PV WM4	Verze
Číslo	<a href="#">1222870000</a>	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,
objednávky		Mechanické, bez vyměnitelných vložek
GTIN (EAN)	4050118006254	
Množství	1 ST	

**Příslušenství**

Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami. „SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Číslo	<a href="#">1254870000</a>	Fotovoltaika, Plochý design
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ST	

## SFGH BOX WM4 C BT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze
Číslo	<a href="#">1190490000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248973262	
Množství	1 ST	

### Samčí kontakty



- WM4 C fotovoltaické konektory
- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
  - Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
  - Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SFKO WM4 C BT	Verze
Číslo	<a href="#">1530680000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118335279	
Množství	100 ST	
Typ	SFKO WM4 C RL	Verze
Číslo	<a href="#">1530780000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118335484	
Množství	4500 ST	