


**BG ARGH HQP ALU PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HQ adaptér pro FieldPower® Control

Instalace bez potřeby nástrojů jako FieldPower kabelové těsnění

Vhodné pro vložky zásuvných konektorů HQ 4/2, HQ 8 a HQ 17

Volitelně s uzamknutelným ochranným krytem (ochrana před opětovným zapnutím podle EN 60204-1)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Adaptér, Těsnicí vložka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s odpovídajícím krytu, Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny, uzamykatelné: Ne
Číslo objednávky	<a href="#">1532200000</a>
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6
GTIN (EAN)	4050118337433
Množství	1 items

## BG ARGH HQP ALU PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.11 mm	Hloubka (v palcích)	2.3665 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1.5354 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Čistá hmotnost	34.99 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

## Obecné údaje

Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Stupeň krytí	IP65, s odpovídajícím krytí	Poloha při montáži, poznámka k instalaci ve slotu těsnění FieldPower®	

## Verze

Design	Adaptér HQ
--------	------------

## Všeobecné údaje

Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Silikon	Ne
Barevný	šedá, RAL 7032	Design	Adaptér HQ
Stupeň krytí uzamykatelné	IP65, s odpovídajícím krytí	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
	Ne	Poloha při montáži, poznámka k instalaci ve slotu těsnění FieldPower®	
Verze	Adaptér		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

## BG ARGH HQP ALU PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 17pólový



Řada HQ - velké funkce v kompaktním provedení.

Elektrické hodnoty mluví za sebe. Zde lze také použít standardní krimpovací kontakty HE.

Úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let.

Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Počet pólů: 17 (+PE)

Jmenovitý proud: 10 A

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Krimpované připojení

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 17 FC	Verze
Číslo	<a href="#">1003200000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 10 A, Počet pólů: 17, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248698196	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 17 MC	Verze
Číslo	<a href="#">1003210000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 10 A, Počet pólů: 17, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248698202	
Množství	1 ST	

## 4/2 póly



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu.

Elektrické hodnoty mluví za sebe. Také můžete použít osvědčené krimpovací kontakty HD a HX.

Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčené připojení krimpováním je již desetiletý standardem.

Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Počet pólů: 4/2 (+PE)

Jmenovitý proud: 40/10 A

Jmenovité napětí: 690 / 250 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Verze
Číslo	<a href="#">1003160000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248698158	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 4/2 MC	Verze
Číslo	<a href="#">1003170000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248698165	
Množství	1 ST	

## BG ARGH HQP ALU PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 8 kontaktů



Malé ale obsáhlé. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Zde lze také použít osvědčené krimpovací kontakty HE.

Počet pólů: 8 (+PE)

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 8 FC	Verze
Číslo	<a href="#">1919980000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 8, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248557950	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 8 MC	Verze
Číslo	<a href="#">1919970000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 8, Nalisované
objednávky		připojení, Instalační velikost: HQ
GTIN (EAN)	4032248557943	
Množství	1 ST	

## Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP ALU	Verze
Číslo	<a href="#">1003040000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4032248697977	Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

## BG ARGH HQP ALU PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP DMD 2BO	Verze
Číslo	<a href="#">1003130000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698066	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQP DMD 2BO CS	Verze
Číslo	<a href="#">1251660000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, , Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118052312	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQP DOD 2BO	Verze
Číslo	<a href="#">1003140000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698073	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQP DOD 2BO CS	Verze
Číslo	<a href="#">1251670000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, , Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118052329	
Množství	1 ST	

## BG ARGH HQP ALU PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kryt konektoru, vstup kabelu na vrchní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP TOLU 1PG16	Verze
Číslo	<a href="#">1003070000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQM TOLU 1PG21	Verze
Číslo	<a href="#">1003080000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698011	
Množství	1 ST	

## Kryt konektoru, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQM TSLU 1PG21	Verze
Číslo	<a href="#">1003100000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698035	
Množství	1 ST	

## BG ARGH HQP ALU PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	HDC HQP TSLU 1PG16	Verze
Číslo	<a href="#">1003090000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací
GTIN (EAN)	4032248698028	svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
Množství	1 ST	

## Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámekem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP ALU CS	Verze
Číslo	<a href="#">1354950000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
GTIN (EAN)	4050118157215	Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	