



Ochranný kryt je vyroben z hliníku odolného proti mořské vodě pomocí lití pod tlakem.

Vysoké standardy ochrany před vodou a prachem a také obzvláště vysoká odolnost proti nárazům tvoří charakteristické znaky této řady krytů.

Důmyslný dvojité povrch zajišťuje dlouhá léta spolehlivosti.

Všechny šrouby, krimpované kontakty a další externí díly příslušenství jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, 1500 V, 550 A, Počet pólů: 1, Instalační velikost: 550
Číslo objednávky	1535420000
Typ	HDC HP550 ABGH 1P
GTIN (EAN)	4050118339444
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-26T00:00:00+01:00

HDC HP550 ABGH 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	80 mm	Hloubka (v palcích)	3.1496 inch
Výška	152 mm	Výška (v palcích)	5.9842 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	232.06 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozměry

Šířka	60 mm
-------	-------

Všeobecné údaje

Počet pólů	1	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Instalační velikost	550	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HighPower
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1500 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	10 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	550 A	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	550
Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu		

Všeobecné údaje

Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)	Provedení povrchu	Práškové lakování
Materiál pláště	Tlakově litý hliník	Řada	HighPower
Materiál těsnění	Silikonová pryž		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Příslušenství

Skříň



Ochranný kryt je vyroben z hliníku odolného proti mořské vodě pomocí lití pod tlakem.

Vysoké standardy ochrany před vodou a prachem a také obzvláště vysoká odolnost proti nárazům tvoří charakteristické znaky této řady krytů.

Důmyslný dvojitý povrch zajišťuje dlouhá léta spolehlivosti.

Všechny šrouby, krimpované kontakty a další externí díly příslušenství jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HP ABGH COVER	Verze
Číslo	1473470000	HDC pouzdra, Kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118279917	
Množství	1 ST	

Krimpované kontakty



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HP 550 F 50	Verze
Číslo	1177100000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační velikost: 550
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248970919	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 95	Verze
Číslo	1079810000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační velikost: 550
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248841707	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 120	Verze
Číslo	1079820000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační velikost: 550
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248841806	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 150	Verze
Číslo	1079830000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační velikost: 550
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248842018	
Množství	1 ST	

HDC HP550 ABGH 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství**

Typ	HDC HP 550 F 185	Verze
Číslo	1079840000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační
objednávky		velikost: 550
GTIN (EAN)	4032248841905	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 240	Verze
Číslo	1120600000	HDC vložka, Zásuvka, 3600 V, Nalisované připojení, Instalační
objednávky		velikost: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
Množství	1 ST	