

**CRIMPSET PZ 10 HEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací sety

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 10 HEX, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	<a href="#">1542250000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118347029
Množství	1 items
Balení	Plastový box

## CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1803 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava včetně krimpovacího nástroje pro šestihran do 10 mm <sup>2</sup> , odizolovacího nástroje a koncovek v barevném kódu společnosti Weidmüller
---------------	--

## Třídění

Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 10 HEX	Barevný kód	Weidmüller
Číslo AEH	3200 pcs.		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

### Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 HEX	Verze
Číslo	<a href="#">1445070000</a>	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118250312	
Množství	1 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze
Číslo	<a href="#">0690700000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190015770	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Verze
Číslo	<a href="#">0462900000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033248	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Verze
Číslo	<a href="#">0463000000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024697	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Verze
Číslo	<a href="#">0463100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065089	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	<a href="#">9019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Verze
Číslo	<a href="#">9019200000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190126575	
Množství	500 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

#### Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze	
Číslo	<a href="#">0533500000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ST		

#### Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22 EB	Verze	
Číslo	<a href="#">0534200000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ST		

#### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">9028860000</a>	Náradí, Krabice na sortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Množství	1 ST		