

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 10 SQR, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: DIN
Číslo objednávky	1542290000
Typ	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1591.04 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava včetně krimpovacího nástroje pro čtverec do 10 mm ² , odizolovacího nástroje a koncovek v barevném kódu DIN
---------------	---

Třídění

Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm ²
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 10 SQR	Barevný kód	DIN
Číslo AEH	2900 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	9005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 SQR	Verze
Číslo	1445080000	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm ² , 10mm ² , Čtvercové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118250152	
Množství	1 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze
Číslo	9019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120931	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Verze
Číslo	9019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190099077	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Verze
Číslo	9019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090623	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Verze
Číslo	9019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153793	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	9019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Verze
Číslo	9019200000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190126575	
Množství	500 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²**

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze
Číslo	9019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151607	
Množství	100 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22D R	Verze
Číslo	9019240000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190075385	
Množství	100 ST	

Krabice

- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze	
Číslo objednávky	9028860000	Náradí, Krabice na sortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Množství	1 ST		