

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Set
Číslo objednávky	1543680000
Typ	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5.2756 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2.6378 inch
Čistá hmotnost	493.15 g		

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Obecné údaje

Typ produktu	Set																								
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu																								
Materiál rámu	Tlakově litý zinek																								
Materiál krytu	Polykarbonát PC																								
Referenční výrobek	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-IP-PWB/2ST , IE-FC-I-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC																								
Referenční výrobek	<table border="1"> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-FC-SFP-KEY2</td> </tr> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-FC-IP-PWB/2ST</td> </tr> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-FC-I-PWB-DE</td> </tr> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-BI-USB-A</td> </tr> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-BI-RJ45-C</td> </tr> <tr> <td>Závažnost</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reference</td> <td>IE-FC-PWPC</td> </tr> </table>	Závažnost	1	Reference	IE-FC-SFP-KEY2	Závažnost	1	Reference	IE-FC-IP-PWB/2ST	Závažnost	1	Reference	IE-FC-I-PWB-DE	Závažnost	1	Reference	IE-BI-USB-A	Závažnost	1	Reference	IE-BI-RJ45-C	Závažnost	1	Reference	IE-FC-PWPC
Závažnost	1																								
Reference	IE-FC-SFP-KEY2																								
Závažnost	1																								
Reference	IE-FC-IP-PWB/2ST																								
Závažnost	1																								
Reference	IE-FC-I-PWB-DE																								
Závažnost	1																								
Reference	IE-BI-USB-A																								
Závažnost	1																								
Reference	IE-BI-RJ45-C																								
Závažnost	1																								
Reference	IE-FC-PWPC																								

Technické údaje

Tisk	Včetně pevného štítku: „Pouze obsluha!“, „USB“, „Ethernet“, „230 V AC“	Vkládací deska	2x data, 1x napájení, Nestíněné
Rám	Plastový kryt, Zamykatelné klíčem	Jmenovité napětí pro konektor samici	250 V
Výkonové vložky	Konektor samice DE	Datové vložky	USB 2.0 A/A, RJ45 spojka kat.6A
Jmenovitý proud pro konektor samici	16 A		

Technické údaje**Obecné standardy**

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
--------------------	------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

