

IE-FCI-PWCB-3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Pojistka, Pojistková vložka
Číslo objednávky	1543690000
Typ	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E479289

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	8bl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ produktu	Pojistka	Typ vložky	Pojistková vložka
--------------	----------	------------	-------------------

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B	Č. osvědčení (UR)	E479289
--------------------	------------	-------------------	---------

Technické údaje

Typ připojení	Ploché kontakty 6,5 mm	Jmenovitý proud	3 A
Odpor	Typ 0,069 Ω.	Provozní napětí	32 V DC, 250 V AC
Proudová zatížitelnost	1,5 kVef		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		