

IE-FCI-PWB-AU-10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 10 A
Číslo objednávky	1546590000
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

39.6 g

Teploty

Skladovací teplota

-10 °C...70 °C

Provozní teplota

-5 °C...40 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Stupeň krytí

IP20

Typ vložky

Vložka Power velká

Plocha konektoru

Typ I

Požární zatížení

875 kJ

Technické údaje

Jmenovité napětí (AC)

240 V

Hlavní materiál krytu

Polykarbonát PC

Jmenovitý proud

10 A

Upnutelné vodiče

Délka odizolování

9 mm

Typ připojení

Šroubové připojení

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Průřez připojení vodiče, pevný

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky

1.5 ... 4 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky

1.5 ... 4 mm²

Průřez připojení vodiče, pevný

1.5 ... 4 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou

1.5 ... 2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou

1.5 ... 2.5 mm²

Technické údaje**Obecné standardy**


Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
--------------------	------------

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Adaptér na lištu pro konektorové vložky



Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepětová ochrana

Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Verze
Číslo objednávky	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Množství	1 ST	