



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Not suitable for stainless steel!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	1548410000
Typ	KOS-M50
GTIN (EAN)	4050118353976
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Průměr	50.5 mm	Čistá hmotnost	486 g
--------	---------	----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

Technické údaje

Popis výrobku	Děrovačka do plechu M50
---------------	-------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Nákresy

Příklad použití

