

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Verze	graphically programmable logic module incl. programming adapter
Číslo objednávky	1548720000
Typ	STARTERKIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118354348
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	LOGIC UNIT WCU 860S

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1.2205 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	44 mm	Šířka (v palcích)	1.7323 inch
Čistá hmotnost	70 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Odolnost proti otřesům	min. 50 m/s ² (5 g) @ 9... 200 Hz	Nosná lišta	TS 35
------------------------	---	-------------	-------

Údaje o systému

Rozhraní	Sériové RS232
----------	---------------

Údaje připojení

Typ připojení	Zásuvné pružinové svorky (0,25 – 1,5 mm ²)
---------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

Nákresy

