



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 215 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 39.50, Izolované: Ano, Šířka: 7 mm
Číslo objednávky	1561940000
Typ	WQB WPD X06/2
GTIN (EAN)	4050118367126
Množství	3 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	5.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	----------	---------------------------------------	----

Data hodnocení

Jmenovité napětí	400 V	Jmenovitý proud	215 A
------------------	-------	-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P) 39.50 mm

Všeobecně

Počet pólů 2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		