


Obrázek výrobku



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 135 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 35.60, Izolované: Ano, Šířka: 52.8 mm
Číslo objednávky	1561960000
Typ	WQB WPD X05/2
GTIN (EAN)	4050118367140
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.7717 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0.5512 inch
Šířka	52.8 mm	Šířka (v palcích)	2.0787 inch
Čistá hmotnost	14 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Zapojeno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne
Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 135 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 35.60 mm

Všeobecně

Počet pólů 2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		