


WQB WPD X04/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 135 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, Šířka: 49.3 mm
Číslo objednávky	1561980000
Typ	WQB WPD X04/2
GTIN (EAN)	4050118367317
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.7717 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0.5512 inch
Šířka	49.3 mm	Šířka (v palcích)	1.9409 inch
Čistá hmotnost	11.4 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Zapojeno Návod k instalaci Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 135 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 31.50 mm

Všeobecně

Počet pólů 2 Návod k instalaci Přišroubováno

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		