


**WQB WPD X04/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojka (svorka), Zapojeno, Šedá, 135 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, Šířka: 80.2 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1561990000</a>  |
| Typ              | WQB WPD X04/3   |
| GTIN (EAN)       | 4050118367324   |
| Množství         | 20 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 19.6 mm | Hloubka (v palcích) | 0.7717 inch |
| Výška          | 14 mm   | Výška (v palcích)   | 0.5512 inch |
| Šířka          | 80.2 mm | Šířka (v palcích)   | 3.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 18.6 g  |                     |             |

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Šedá

## Další technická data

Typ upevnění Zapojeno Návod k instalaci Přišroubováno  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne Typ montáže Zapojeno

## Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 135 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 31.50 mm

## Všeobecně

Počet pólů 3 Návod k instalaci Přišroubováno

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Max. 135 A je možné pouze se středním příívodem

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |